




Джамперный кабель с разъемом для клапана

AVDAA031--S0002A03

Артикул недоступен - архивная позиция



Электронные данные		
Рабочее напряжение	[V]	< 24 AC/DC
Защита от перенапряжения		да; (VDR)
Условия эксплуатации		
Температура окружающей среды	[°C]	-25...90
Степень защиты		IP 67
Механические данные		
Материал		PUR (полиуретан)
Формованный материал корпуса		PUR (полиуретан)
Дисплей / Элементы управления		
Дисплей	Состояние выхода	1 x светодиод, жёлтый
Принадлежности		
Комплект поставки		винт
		маркер
Примечания		
Упаковочная величина		1 шт.

E11050



Джамперный кабель с разъемом для клапана

AVDAA031--S0002A03

электрическое подключение

Кабель: 2 m, PUR / PVC; 3 x 0,5 mm² (16 x Ø 0,2 mm)

электрическое подключение - Разъём

Разъём: 1 x клапан типа A DIN, угловой; Литой корпус: PUR (полиуретан)



Соединение



BN =	Цвета жил :
BU =	коричневый
GN/YE =	синий
	зелёный/жёлтый