


E11060



Соединительный кабель с разъемом

ADOAF030MSS0002A03

Артикул недоступен - архивная позиция



Электронные данные

Рабочее напряжение [V]	< 60 AC / < 75 DC
Класс защиты	III

Условия эксплуатации

Температура окружающей среды [°C]	-25...90
Степень защиты	IP 67

Механические данные

Размеры [mm]	17 x 10 x 26
Материал	TPU
Формованный материал корпуса	TPU
Материал накладной гайки	латунь, никелированн.

Примечания

Упаковочная величина	1 шт.
----------------------	-------

электрическое подключение

Кабель: 2 м, PUR / PVC, оранжевый, Ø 5 mm; 3 x 0,34 mm²

электрическое подключение - Разъём

Разъем: 1 x M8, угловой; Литой корпус: TPU; Блокировка: латунь, никелированн.




E11060



Соединительный кабель с разъемом

ADOAF030MSS0002A03

Соединение



Цвета жил :

BN = коричневый

BK = черный

BU = синий