




Соединительный кабель с разъемом

ADOAF030VAS0005E03

Артикул недоступен - архивная позиция



Электронные данные

Рабочее напряжение	[V]	< 60 AC / < 75 DC
Класс защиты		III

Условия эксплуатации

Температура окружающей среды	[°C]	-25...90
Степень защиты		IP 67

Механические данные

Размеры	[mm]	17 x 10 x 26
Материал		TPU
Формованный материал корпуса		TPU
Материал накладной гайки		нерж. сталь (1.4305/303)

Примечания

Упаковочная величина		1 шт.
----------------------	--	-------

электрическое подключение

Кабель: 5 м, PVC (поливинилхлорид), оранжевый, Ø 5 мм; 3 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 мм)

электрическое подключение - Разъём


Разъём: 1 x M8, угловой; Литой корпус: TPU; Блокировка: нерж. сталь (1.4305/303)

E11089




Соединительный кабель с разъемом

ADOAF030VAS0005E03



Соединение



	Цвета жил :
BN =	коричневый
BK =	черный
BU =	синий