


E11090



Соединительный кабель с разъемом

ADOAF030VAS0010E03

Артикул недоступен - архивная позиция



Электронные данные		
Рабочее напряжение	[V]	< 60 AC / < 75 DC
Класс защиты		III
Условия эксплуатации		
Температура окружающей среды	[°C]	-25...90
Степень защиты		IP 67
Механические данные		
Размеры	[mm]	17 x 10 x 26
Материал		TPU
Формованный материал корпуса		TPU
Материал накидной гайки		нерж. сталь (1.4305/303)
Примечания		
Упаковочная величина		1 шт.

E11090



Соединительный кабель с разъемом

ADOAF030VAS0010E03

электрическое подключение


Кабель: 10 м, PVC (поливинилхлорид), оранжевый, Ø 5 mm; 3 x 0,34 mm²

электрическое подключение - Разъём

Разъём: 1 x M8, угловой; кодировка: A; Литой корпус: TPU; Блокировка: нерж. сталь (1.4305/303)



Соединение



BN =	Цвета жил :
BK =	коричневый
BU =	черный
	синий