


# E11091



## Соединительный кабель с разъемом

ADOAF030VAS0020E03

Артикул недоступен - архивная позиция



### Электронные данные

Рабочее напряжение [V]	< 60 AC / < 75 DC
Класс защиты	III

### Условия эксплуатации

Температура окружающей среды [°C]	-25...90
Степень защиты	IP 67

### Механические данные

Размеры [mm]	17 x 10 x 26
Материал	TPU
Формованный материал корпуса	TPU
Материал накладной гайки	нерж. сталь (1.4305/303)

### Примечания

Упаковочная величина	1 шт.
----------------------	-------

# E11091



## Соединительный кабель с разъемом

ADOAF030VAS0020E03

### электрическое подключение

Кабель: 20 м, PVC (поливинилхлорид), оранжевый, Ø 5 мм; 3 x 0,34 мм<sup>2</sup>

### электрическое подключение - Разъём

Разъём: 1 x M8, угловой; кодировка: A; Литой корпус: TPU; Блокировка: нерж. сталь (1.4305/303)



### Соединение



BN =           Цвета жил :  
BK =           коричневый  
BU =           черный  
                  синий