


E11204



Соединительный кабель

VDOAF040MSS0001H03STGF030MSS

Артикул недоступен - архивная позиция



Приложение		
Особенности	без силикона; Без галогена; позолоченные контакты	
Без силикона	да	
Электронные данные		
Рабочее напряжение	[V]	< 60 AC / < 75 DC
Класс защиты		III
Макс. общая токовая нагрузка	[A]	3
Условия эксплуатации		
Температура окружающей среды	[°C]	-25...85
Степень защиты		IP 68
Механические данные		
Материал	PUR (полиуретан)	
Формованный материал корпуса	PUR (полиуретан)	
Материал накидной гайки	латунь, никелированн.	
Примечания		
Упаковочная величина	1 шт.	

E11204



Соединительный кабель

VDOAF040MSS0001H03STGF030MSS

электрическое подключение - разъем


Разъем: 1 x M8, прямой; кодировка: A; Литой корпус: PUR (полиуретан); Блокировка: латунь, никелированн.; Контакты: позолоченный; Момент затяжки: 0,6...0,7 Nm



электрическое подключение

Кабель: 1 m, PUR (полиуретан), Без галогена, черный, Ø 4,1 mm; 3 x 0,25 mm² (32 x Ø 0,1 mm)

Соединение



электрическое подключение - Разъём

Разъем: 1 x M8, угловой; кодировка: A; Литой корпус: PUR (полиуретан); Блокировка: латунь, никелированн.; Контакты: позолоченный; Момент затяжки: 0,6...0,7 Nm

