


E11327



Соединительный кабель

VDOAF030MSS0002H03STGF030MSS

Артикул недоступен - архивная позиция



| Приложение                        |                                     |
|-----------------------------------|-------------------------------------|
| Особенности                       | без силикона; позолоченные контакты |
| Без силикона                      | да                                  |
| Электронные данные                |                                     |
| Рабочее напряжение [V]            | < 60 AC / < 75 DC                   |
| Класс защиты                      | III                                 |
| Макс. общая токовая нагрузка [A]  | 3                                   |
| Условия эксплуатации              |                                     |
| Температура окружающей среды [°C] | -25...85                            |
| Степень защиты                    | IP 68                               |
| Механические данные               |                                     |
| Материал                          | PUR (полиуретан)                    |
| Формованный материал корпуса      | PUR (полиуретан)                    |
| Материал накидной гайки           | латунь, никелированн.               |
| Примечания                        |                                     |
| Упаковочная величина              | 1 шт.                               |

**Соединительный кабель**

VDOAF030MSS0002H03STGF030MSS

**электрическое подключение - разъем**

Разъем: 1 x M8, прямой; кодировка: A; Литой корпус: PUR (полиуретан); Блокировка: латунь, никелированн.; Контакты: позолоченый; Момент затяжки: 0,6...0,7 Nm

**электрическое подключение**

Кабель: 2 m, PUR (полиуретан), черный, Ø 4,1 mm; 3 x 0,25 mm<sup>2</sup> (32 x Ø 0,1 mm )

**Соединение****электрическое подключение - Разъём**

Разъем: 1 x M8, угловой; кодировка: A; Литой корпус: PUR (полиуретан); Блокировка: латунь, никелированн.; Контакты: позолоченый; Момент затяжки: 0,6...0,7 Nm

