

E11368




Соединительный кабель

VDOAH040MSS00,3H04STGF040MSS

Артикул недоступен - архивная позиция

Альтернативная продукция: EVC285

При выборе альтернативного датчика и принадлежностей обратите внимание на технические параметры, возможны несоответствия!



Приложение	
Особенности	без силикона; Без галогена; позолоченные контакты
Без силикона	да
Электронные данные	
Рабочее напряжение [V]	< 60 AC / < 75 DC
Класс защиты	III
Макс. общая токовая нагрузка [A]	3
Условия эксплуатации	
Температура окружающей среды [°C]	-25...85
Степень защиты	IP 68
Механические данные	
Материал	PUR (полиуретан)
Формованный материал корпуса	PUR (полиуретан)
Материал накидной гайки	латунь, никелированн.
Примечания	
Упаковочная величина	1 шт.

E11368



Соединительный кабель

VDOAH040MSS00,3H04STGF040MSS

электрическое подключение - разъем


Разъем: 1 x M8, прямой; Литой корпус: PUR (полиуретан); Блокировка: латунь, никелированн.; Контакты: позолоченый;
Момент затяжки: 0,6...0,7 Nm



электрическое подключение

Кабель: 0,3 м, PUR (полиуретан), Без галогена, черный, Ø 5 мм; 4 x 0,25 mm² (32 x Ø 0,1 мм)

Соединение



электрическое подключение - Разъём

Разъем: 1 x M12, угловой; Литой корпус: PUR (полиуретан); Блокировка: латунь, никелированн.; Контакты: позолоченый;
Момент затяжки: 0,7...0,9 Nm

