

E12403




Соединительный кабель с разъемом

ADOGH080MSS0005K08

Для 8-полюсных разъемов цвета жил не стандартизированы.

Обратите внимание на проводку датчика и разъемов (см. техническую спецификацию).



| Приложение | |
|-----------------------------------|-----------------------|
| Особенности | экранированный кабель |
| Электронные данные | |
| Рабочее напряжение [V] | < 30 AC / < 36 DC |
| Класс защиты | III |
| Макс. общая токовая нагрузка [A] | 2 |
| Условия эксплуатации | |
| Температура окружающей среды [°C] | -25...90 |
| Степень защиты | IP 67 |
| Механические данные | |
| Вес [g] | 372 |
| Размеры [mm] | 15 x 15 x 43 |
| Материал | TPU |
| Формованный материал корпуса | TPU |
| Материал накидной гайки | латунь, никелированн. |
| Примечания | |
| Упаковочная величина | 1 шт. |

E12403



Соединительный кабель с разъемом

ADOGH080MSS0005K08


электрическое подключение

Кабель: 5 m, PUR (полиуретан), черный, экранированный; 8 x 0,25 mm² (14 x Ø 0,15 mm)

электрическое подключение - Разъём

Разъем: 1 x M12, прямой; Литой корпус: TPU; Блокировка: латунь, никелированн.; Момент затяжки: 1...1,5 Nm;

Экранированный соединительный кабель: экран подключен




E12403



Соединительный кабель с разъемом

ADOGH080MSS0005K08

Соединение



Цвета в соответствии с DIN EN 60947-5-2

Цвета жил :

| | |
|----------|------------|
| BK = | черный |
| BN = | коричневый |
| BU = | синий |
| GY = | серый |
| PK = | розовый |
| OG = | оранжевый |
| VT = | фиолетовый |
| WH = | белый |
| screen = | Экран |