


E12490



Соединительный кабель Ethernet

VSTGN040ZDS00,5L04STGP040--S



Приложение		
Особенности		экранированный кабель
Исполнение		кабель Ethernet, D-кодировка
Применение		Кроссовый патчкорд; соединительный кабель
Условия эксплуатации		
Температура окружающей среды	[°C]	-25...70
Степень защиты		IP 67; IP 20; (вилка M12 / вилка RJ45)
Механические данные		
Вес	[g]	73,1
Материал		TPU / PA
Формованный материал корпуса		PA (полиамид) / TPU
Материал накладки гайки		отливка из цинка, никелированн.
Примечания		
Упаковочная величина		1 шт.

Соединительный кабель Ethernet

VSTGN040ZDS00,5L04STGP040--S

электрическое подключение - разъем M12


Разъем: 1 x M12, прямой; кодировка: D; Литой корпус: PA (полиамид); Блокировка: отливка из цинка, никелированн.; Момент затяжки: 0,7...0,9 Nm



электрическое подключение

Кабель: 0,5 m, PVC (поливинилхлорид), зелёный, Ø 6,5 mm, экранированный; 2 x 2 x 0,38 mm²

Соединение



электрическое подключение - разъем RJ45

Разъем: 1 x RJ45, прямой; Литой корпус: TPU

