
E12553

Y-соединительный кабель

YDOGS040PLS0002H02



CE

Приложение		
Особенности		без силикона; Без галогена; Пригодность для кабельной цепи
Без силикона		да
Электронные данные		
Рабочее напряжение	[V]	8...32 DC
Класс защиты		III
Макс. общая токовая нагрузка	[A]	4
Условия эксплуатации		
Температура окружающей среды	[°C]	-40...85
Температура окружающей среды во время работы	[°C]	-20...85
Степень защиты		IP 67; (соединительный разъем подключен)
Механические данные		
Вес	[g]	154,2
Размеры	[mm]	24 x 24 x 54
Материал		PA (полиамид)
Количество портов распределительной коробки		2
Пригодность для кабельной цепи		да

E12553

Y-соединительный кабель

YDOGS040PLS0002H02

Пригодность для кабельной цепи	Радиус изгиба в случае движения кабеля	мин. 10 x диаметр кабеля
	Скорость перемещения	маким. 3,3 m/s для длины перемещений по горизонтали, равной 5 m, и максим. ускорением - 5 m/s²
	Циклы изгиба	> 5 Mio.
	Деформация кручения	± 180 °/m

Примечания


Упаковочная величина	2 шт.

электрическое подключение


Кабель: 2 m, PUR (полиуретан), Без галогена, черный, Ø 5,4 mm; 2 x 0,50 mm² (28 x Ø 0,15 mm)

электрическое подключение - Разъём

Разъем: 1 x DEUTSCH разъём, прямой; Контакты: никелированн.



Соединение



	Цвета жил :
BK =	черный
BN =	коричневый