


# E12724



## Target puck for valve actuators

PUCK 65MM BASIC



Приложение	
Исполнение	Для механических интерфейсов пневматических приводов или исполнительных элементов с ручным управлением VDI / VDE 3845, ISO 5211 / DIN 3337
Механические данные	
Вес	[g] 79,8
Диаметр инициатора	[mm] 65,6
Расстояние между отверстиями	[mm] 80
Высота вала задвижки клапана	[mm] 30
Материал	инициатор для индуктивных датчиков: PA 6 черный; металлическая часть: нерж.сталь; Индикатор положения: PA 6 жёлтый
Момент затяжки	[Nm] 2,5...3

# E12724



## Target puck for valve actuators

PUCK 65MM BASIC

### Принадлежности

Комплект поставки	винт с полукруглой головкой: 1 x M6 x 25, нерж.сталь EN ISO 7380-2:2011
-------------------	---

### Примечания

Упаковочная величина	1 шт.
----------------------	-------