


E12340



Соединительный кабель с разъемом

ADOAH040MSS0010C04



Приложение		
Особенности	без силикона; Без галогена; позолоченные контакты; экранированный кабель; Пригодность для кабельной цепи	
Без силикона	да	
Электронные данные		
Рабочее напряжение	[V]	< 50 AC / < 60 DC
Класс защиты		III
Макс. общая токовая нагрузка	[A]	4
Условия эксплуатации		
Температура окружающей среды	[°C]	-25...85
Примечание к температуре окружающей среды		21 день: ...120
Степень защиты		IP 67
Механические данные		
Вес	[g]	512,7
Размеры	[mm]	28 x 15 x 38
Материал		TPU
Формованный материал корпуса		TPU
Материал накидной гайки		отливка из цинка
Пригодность для кабельной цепи		да
Пригодность для кабельной цепи	радиус изгиба	мин. 10 x диаметр кабеля

E12340



Соединительный кабель с разъемом

ADOAH040MSS0010C04

Примечания

Упаковочная величина


1 шт.

электрическое подключение


Кабель: 10 m, PUR (полиуретан), Без галогена, черный, Ø 5 mm, экранированный; 4 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm)

электрическое подключение - Разъём

Разъем: 1 x M12, угловой; кодировка: A; Литой корпус: TPU; Блокировка: отливка из цинка; Контакты: позолоченый; Момент затяжки: 0,7...0,9 Nm; Экранированный соединительный кабель: экран не подключен



Соединение



ВК = Цвета жил :
BN = черный
BU = коричневый
WH = синий
 белый