


E18413



Соединительный кабель

VDOAH040MSC00.3X04STGH040MSC



Приложение		
Особенности		без силикона; позолоченные контакты
Без силикона		да
Электронные данные		
Рабочее напряжение	[V]	< 250 AC/DC
Условия эксплуатации		
Температура окружающей среды	[°C]	-45...105
Степень защиты		IP 68
Механические данные		
Вес	[g]	45,359
Размеры	[mm]	15 x 15 x 40
Материал		TPE жёлтый
Формованный материал корпуса		TPE
Материал накладной гайки		цинк, покрытие из тефлона
Примечания		
Упаковочная величина		1 шт.



Соединительный кабель

VDOAH040MSC00.3X04STGH040MSC

электрическое подключение - разъем


Разъем: 1 x M12, прямой; кодировка: A; Литой корпус: TPE; Блокировка: цинк, покрытие из тефлона; Контакты: позолоченный



электрическое подключение

Кабель: 0,3 м, жёлтый; 4 x 0,75 mm² / AWG 18

Соединение



электрическое подключение - Разъём

Разъем: 1 x M12, угловой; кодировка: A; Литой корпус: TPE; Блокировка: цинк, покрытие из тефлона; Контакты: позолоченный

