


E18000



Соединительный кабель с разъемом

ADOGH040MKS0005X04



Приложение		
Особенности		позолоченные контакты
Электронные данные		
Рабочее напряжение	[V]	< 300 AC/DC
Условия эксплуатации		
Температура окружающей среды	[°C]	-45...105
Степень защиты		IP 68
Механические данные		
Вес	[g]	361,966
Размеры	[mm]	15 x 15 x 47
Материал		TPE
Формованный материал корпуса		TPE
Материал накидной гайки		цинк, покрыто эпоксидной смолой
Примечания		
Упаковочная величина		1 шт.

E18000



Соединительный кабель с разъемом


ADOGH040MKS0005X04

электрическое подключение

Кабель: 5 m, TPE-S, черный; 4 x 0,75 mm² / AWG 18

электрическое подключение - Разъём

Разъем: 1 x M12, прямой; кодировка: A; Литой корпус: TPE; Блокировка: цинк, покрыто эпоксидной смолой; Контакты: позолоченный



Соединение



BK =	Цвета жил :
BN =	черный
BU =	коричневый
WH =	синий
	белый