


E18014



Соединительный кабель с разъемом

ADOGH040VAS0005E04



Приложение		
Особенности		позолоченные контакты
Электронные данные		
Рабочее напряжение	[V]	< 300 AC/DC
Условия эксплуатации		
Температура окружающей среды	[°C]	-10...100
Степень защиты		IP 68
Механические данные		
Вес	[g]	181,437
Размеры	[mm]	15 x 15 x 47
Материал		PVC (поливинилхлорид)
Формованный материал корпуса		PVC (поливинилхлорид)
Материал накидной гайки		нерж. сталь (1.4571/316Ti)
Примечания		
Упаковочная величина		1 шт.

E18014



Соединительный кабель с разъемом


ADOGH040VAS0005E04

электрическое подключение

Кабель: 5 m, PVC (поливинилхлорид), черный, Ø 5 mm; 4 x 0,34 mm² / AWG 22

электрическое подключение - Разъём

Разъем: 1 x M12, прямой; кодировка: A; Литой корпус: PVC (поливинилхлорид); Блокировка: нерж. сталь (1.4571/316Ti);
Контакты: позолоченный



Соединение



BK =	Цвета жил :
BN =	черный
BU =	коричневый
WH =	синий
	белый