


E18015



Соединительный кабель с разъемом

ADOGH040VAS0010E04 - BLACK



Приложение

Особенности позолоченные контакты

Электронные данные

Рабочее напряжение [V] < 300 AC/DC

Условия эксплуатации

Температура окружающей среды [°C] -10...100

Степень защиты IP 68

Механические данные

Вес [g] 362,874

Размеры [mm] 15 x 15 x 47

Материал PVC (поливинилхлорид)

Формованный материал корпуса PVC (поливинилхлорид)

Материал накладной гайки нерж. сталь (1.4571/316Ti)

Примечания

Упаковочная величина 1 шт.

E18015



Соединительный кабель с разъемом

ADOGH040VAS0010E04 - BLACK

электрическое подключение


Кабель: 10 м, PVC (поливинилхлорид), черный; 4 x 0,34 mm² / AWG 22

электрическое подключение - Разъём

Разъем: 1 x M12, прямой; кодировка: А; Литой корпус: PVC (поливинилхлорид); Блокировка: нерж. сталь (1.4571/316Ti);
Контакты: позолоченый



Соединение



Цвета жил :
BK = черный
BN = коричневый
BU = синий
WH = белый