
E18046

Соединительный кабель с разъемом

ADOGB030VAS0002E03



Приложение		
Особенности		позолоченные контакты
Электронные данные		
Рабочее напряжение	[V]	< 300 AC/DC
Условия эксплуатации		
Температура окружающей среды	[°C]	-20...105
Степень защиты		IP 68
Механические данные		
Вес	[g]	199,58
Материал		PVC (поливинилхлорид)
Формованный материал корпуса		PVC (поливинилхлорид)
Материал накидной гайки		нерж. сталь (1.4404 / 316L)
Примечания		
Упаковочная величина		1 шт.

E18046

Соединительный кабель с разъемом


ADOGB030VAS0002E03

электрическое подключение


Кабель: 2 m, PVC (поливинилхлорид), серый; 3 x 0,75 mm² / AWG 18

электрическое подключение - Разъём

Разъем: 1 x 7/8", прямой; кодировка: A; Литой корпус: PVC (поливинилхлорид); Блокировка: нерж. сталь (1.4404 / 316L); Контакты: позолоченый



Соединение



	Цвета жил :
BK =	черный
GN =	зелёный
RD =	красный