


## Оптоволоконный датчик диффузного отражения

FT-00-A-A-E3/0,35M

Артикул недоступен - архивная позиция

Альтернативная продукция: E20080

При выборе альтернативного датчика и принадлежностей обратите внимание на технические параметры, возможны несоответствия!



## Приложение

Функциональный принцип

Датчик диффузного отражения

## Диапазон контроля

Диапазон с усилителем для оптоволоконна типа

OKF; OUF

## OKF

Диапазон оптоволоконна

[mm]

40

## OUF

Диапазон оптоволоконна

[mm]

40

## Условия эксплуатации

Температура окружающей среды

[°C]

-40...290

## Механические данные

Исполнение чувствительной головки

прямой

Диаметр чувствительной головки

[mm]

3

# E20442



## Оптоволоконный датчик диффузного отражения

FT-00-A-A-E3/0,35M

Длина чувствительной головки	[mm]	10
Длина	[mm]	350
Минимальный радиус изгиба	[mm]	20
Материал		Адаптер: ABS
Материал волокна		стекло
Материал головки волокна		алюминий
Материал оболочки волокна		алюминий
<b>Принадлежности</b>		
Комплект поставки		E20102
<b>Примечания</b>		
Упаковочная величина		1 шт.