


Оптоволоконный датчик диффузного отражения

FT-00-M-V-M6/2m

Артикул недоступен - архивная позиция

Альтернативная продукция: E20570

При выборе альтернативного датчика и принадлежностей обратите
внимание на технические параметры, возможны несоответствия!



Приложение

Функциональный принцип

Датчик диффузного отражения

Диапазон контроля

Диапазон с усилителем для
оптоволоконна типа

OKF; OUF

OKF

Диапазон оптоволоконна

[mm]

32

OUF

Диапазон оптоволоконна

[mm]

32

Условия эксплуатации

Температура окружающей
среды

[°C]

-20...150

Механические данные

Исполнение
чувствительной головки

прямой

Резьба чувствительной
головки

M6

E20524



Оптоволоконный датчик диффузного отражения

FT-00-M-V-M6/2m

Длина чувствительной головки	[mm]	45
Длина	[mm]	2000
Минимальный радиус изгиба	[mm]	20
Материал волокна		стекло
Материал головки волокна		нерж. сталь (1.4305/303)
Материал оболочки волокна		металлический кремний
Примечания		
Упаковочная величина		1 шт.