




Оптоволоконный однолучевой световой барьер

FE-00-M-V-R3/1,5m

Артикул недоступен - архивная позиция



Приложение		
Функциональный принцип		Однолучевой световой барьер
Диапазон контроля		
Диапазон с усилителем для оптоволоконна типа		OKF; OUF
OKF		
Диапазон оптоволоконна	[mm]	108
OUF		
Диапазон оптоволоконна	[mm]	108
Условия эксплуатации		
Температура окружающей среды	[°C]	-20...150
Механические данные		
Исполнение чувствительной головки		угловой
Диаметр чувствительной головки	[mm]	3
Длина чувствительной головки	[mm]	10
Длина	[mm]	1500

E20540



Оптоволоконный однолучевой световой барьер

FE-00-M-V-R3/1,5m

Минимальный радиус изгиба [mm]	20
Материал волокна	стекло
Материал головки волокна	нерж. сталь (1.4305/303)
Материал оболочки волокна	металлический кремний
Примечания	
Упаковочная величина	1 шт.