E20569

Оптоволоконный датчик диффузного отражения

FT-00-P-A-R4/0,156 +/-6MM

Артикул недоступен - архивная позиция

Альтернативная продукция: E20412
При выборе альтернативного датчика и принадлежностей обратите внимание на технические параметры, возможны несоответствия!



Приложение		
Функциональный принцип		Датчик диффузного отражения
Диапазон контроля		
Диапазон с усилителем для оптоволокна типа		OKF; OUF
OKF		
Диапазон оптоволокна	[mm]	40
OUF		
Диапазон оптоволокна	[mm]	40
Условия эксплуатации		
Температура окружающей среды	[°C]	-20...80
Механические данные		
Исполнение чувствительной головки		угловой
Диаметр чувствительной головки	[mm]	4

E20569

Оптоволоконный датчик диффузного отражения

FT-00-P-A-R4/0,156 +/-6MM

Длина чувствительной головки	[mm]	10
Длина	[mm]	156; (-6 mm)
Минимальный радиус изгиба	[mm]	20
Материал		Адаптер: PPE
Материал волокна		стекло
Материал головки волокна		алюминий
Материал оболочки волокна		PVC (поливинилхлорид)
Принадлежности		
Комплект поставки		E20103
Примечания		
Упаковочная величина		1 шт.