




Оптоволоконный однолучевой световой барьер

FE-00-M-V-M4/0,3M

Артикул недоступен - архивная позиция

Альтернативная продукция: E20505
При выборе альтернативного датчика и принадлежностей обратите внимание на технические параметры, возможны несоответствия!



Приложение	
Функциональный принцип	Однолучевой световой барьер
Диапазон контроля	
Диапазон с усилителем для оптоволокну типа	OKF; OUF
OKF	
Диапазон оптоволокну [mm]	120
OUF	
Диапазон оптоволокну [mm]	120
Условия эксплуатации	
Температура окружающей среды [°C]	-20...150
Механические данные	
Исполнение чувствительной головки	прямой
Резьба чувствительной головки	M4



Оптоволоконный однолучевой световой барьер

FE-00-M-V-M4/0,3M

Длина чувствительной головки	[mm]	15
Длина	[mm]	300
Минимальный радиус изгиба	[mm]	20
Материал волокна		стекло
Материал головки волокна		нерж. сталь (1.4305/303)
Материал оболочки волокна		металлический кремний
Примечания		
Упаковочная величина		1 шт.