




Соединительный кабель с разъемом

ADOGH080MSS0002B08



| Приложение                   |      |                                 |
|------------------------------|------|---------------------------------|
| Особенности                  |      | экранированный кабель           |
| Электронные данные           |      |                                 |
| Рабочее напряжение           | [V]  | < 60 AC/DC                      |
| Условия эксплуатации         |      |                                 |
| Температура окружающей среды | [°C] | -25...85                        |
| Степень защиты               |      | IP 67                           |
| Механические данные          |      |                                 |
| Вес                          | [g]  | 125,5                           |
| Размеры                      | [mm] | 14,5 x 14,5 x 43,9              |
| Материал                     |      | TPU                             |
| Формованный материал корпуса |      | TPU                             |
| Материал накидной гайки      |      | отливка из цинка, никелированн. |
| Примечания                   |      |                                 |
| Упаковочная величина         |      | 1 шт.                           |

# E20738



## Соединительный кабель с разъемом


ADOGH080MSS0002B08

### электрическое подключение

Кабель: 2 m, PUR (полиуретан), черный, экранированный; 7 x 0,25 mm<sup>2</sup> (14 x Ø 0,15 mm )

### электрическое подключение - Разъём

Разъем: 1 x M12, прямой; кодировка: A; Литой корпус: TPU; Блокировка: отливка из цинка, никелированн.



### Соединение

|   |        |
|---|--------|
| 1 | WH     |
| 2 | BN     |
| 3 | GN     |
| 4 | YE     |
| 5 | GY     |
| 6 | PK     |
| 7 | BU     |
| 8 | screen |

Цвета в соответствии с DIN 47100

| Цвета в соответствии с DIN 47100 | Цвета жил : |
|----------------------------------|-------------|
| BN =                             | коричневый  |
| BU =                             | синий       |
| GN =                             | зелёный     |
| GY =                             | серый       |
| PK =                             | розовый     |
| WH =                             | белый       |
| YE =                             | жёлтый      |
| screen =                         | Экран       |