


E20747



Соединительный кабель с разъемом

ADOAH043MSS0005F04

Артикул недоступен - архивная позиция



Электронные данные

Рабочее напряжение [V] 10...30 DC

Выходы

Электрическое исполнение PNP

Условия эксплуатации

Температура окружающей среды [°C] -25...90

Степень защиты IP 67

Механические данные

Размеры [mm] 27 x 15 x 39

Материал TPU прозрачный

Формованный материал корпуса TPU, прозрачный

Материал накидной гайки латунь, антипригарное покрытие

Дисплей / Элементы управления

Дисплей	Состояние выхода	2 x светодиод, жёлтый
	режим работы	1 x светодиод, зелёный

Примечания

Упаковочная величина 1 шт.

E20747



Соединительный кабель с разъемом

ADOAH043MSS0005F04

электрическое подключение


Кабель: 5 м, PVC (поливинилхлорид), оранжевый, Ø 4,8 мм; полимиризован облучением; 4 x 0,34 mm² (19 x Ø 0,15 mm)

электрическое подключение - Разъём

Разъем: 1 x M12, угловой; кодировка: A; Литой корпус: TPU, прозрачный; Блокировка: латунь, антипригарное покрытие



Соединение



BK =	Цвета жил :
BN =	черный
BU =	коричневый
WH =	синий
	белый