



Оптоволоконный датчик диффузного отражения

FT-00-M-V-R4/1m

Артикул недоступен - архивная позиция

Альтернативная продукция: E20495

При выборе альтернативного датчика и принадлежностей обратите внимание на технические параметры, возможны несоответствия!

No scale drawing available

Приложение

Функциональный принцип

Датчик диффузного отражения

Диапазон контроля

Диапазон с усилителем для оптоволокна типа

OKF; OUF

OKF

Диапазон оптоволокна

[mm]

40

OUF

Диапазон оптоволокна

[mm]

40

Условия эксплуатации

Температура окружающей среды

[°C]

-20...150

Механические данные

Исполнение чувствительной головки

угловой

Длина

[mm]

1000

Минимальный радиус изгиба

[mm]

20

Материал волокна

стекло

Материал головки волокна

нерж. сталь (1.4305/303)

Материал оболочки волокна

металлический кремний

E20799



Оптоволоконный датчик диффузного отражения

FT-00-M-V-R4/1m

Примечания	
Упаковочная величина	1 шт.