




Оптоволоконный датчик диффузного отражения

FT-30-A-A-E6/3M

Артикул недоступен - архивная позиция



Приложение	
Функциональный принцип	Датчик диффузного отражения
Диапазон контроля	
Диапазон с усилителем для оптоволокна типа	OIF
OIF	
Диапазон оптоволокна [mm]	27
Условия эксплуатации	
Температура окружающей среды [°C]	-40...290
Механические данные	
Исполнение чувствительной головки	прямой
Диаметр чувствительной головки [mm]	6
Длина [mm]	3000
Минимальный радиус изгиба [mm]	30
Материал	Адаптер: PA (полиамид)
Материал волокна	стекло
Материал головки волокна	алюминий

E20272



Оптоволоконный датчик диффузного отражения

FT-30-A-A-E6/3M

Материал оболочки волокна	алюминий
Принадлежности	
Комплект поставки	Монтажный адаптер:, E10221
Примечания	
Упаковочная величина	1 шт.