




Оптоволоконный датчик диффузного отражения

FT-00-P-A-M6/2,5M

Артикул недоступен - архивная позиция



Приложение	
Функциональный принцип	Датчик диффузного отражения
Диапазон контроля	
Диапазон с усилителем для оптоволокна типа	OKF; OUF
OKF	
Диапазон оптоволокна [mm]	28
OUF	
Диапазон оптоволокна [mm]	28
Условия эксплуатации	
Температура окружающей среды [°C]	-20...80
Механические данные	
Исполнение чувствительной головки	прямой
Резьба чувствительной головки	M6
Длина чувствительной головки [mm]	25
Длина [mm]	2500

E20350



Оптоволоконный датчик диффузного отражения

FT-00-P-A-M6/2,5M

Минимальный радиус изгиба [mm]	20
Материал	Адаптер: PPE
Материал волокна	стекло
Материал головки волокна	алюминий
Материал оболочки волокна	PVC (поливинилхлорид)
Примечания	
Упаковочная величина	1 шт.