




Оптоволоконный однолучевой световой барьер

FE-00-P-A-E2,5/2,5M

Артикул недоступен - архивная позиция



Приложение	
Функциональный принцип	Однолучевой световой барьер
Диапазон контроля	
Диапазон с усилителем для оптоволоконна типа	OKF; OUF
OKF	
Диапазон оптоволоконна [mm]	85
OUF	
Диапазон оптоволоконна [mm]	85
Условия эксплуатации	
Температура окружающей среды [°C]	-20...80
Механические данные	
Исполнение чувствительной головки	прямой
Диаметр чувствительной головки [mm]	2,5
Длина чувствительной головки [mm]	10
Длина [mm]	2500



Оптоволоконный однолучевой световой барьер

FE-00-P-A-E2,5/2,5M

Минимальный радиус изгиба	[mm]	10
Материал	Адаптер: PPE	
Материал волокна	стекло	
Материал головки волокна	алюминий	
Материал оболочки волокна	PVC (поливинилхлорид)	
Примечания		
Упаковочная величина	1 шт.	