




Оптоволоконный однолучевой световой барьер

FE-00-P-V-E1/2,5m

Артикул недоступен - архивная позиция



Приложение	
Функциональный принцип	Однолучевой световой барьер
Диапазон контроля	
Диапазон с усилителем для оптоволоконна типа	OKF; OUF
OKF	
Диапазон оптоволоконна [mm]	36
OUF	
Диапазон оптоволоконна [mm]	36
Условия эксплуатации	
Температура окружающей среды [°C]	-20...80
Механические данные	
Исполнение чувствительной головки	прямой
Диаметр чувствительной головки [mm]	1
Длина чувствительной головки [mm]	5
Длина [mm]	2500

E20360



Оптоволоконный однолучевой световой барьер

FE-00-P-V-E1/2,5m

Минимальный радиус изгиба [mm]	10
Материал	Адаптер: PPE
Материал волокна	стекло
Материал головки волокна	нерж. сталь (1.4305/303)
Материал оболочки волокна	PVC (поливинилхлорид)
Примечания	
Упаковочная величина	1 шт.