




Соединительный кабель Ethernet

VSTGN040ZDS0002L04STGN040ZDS



Приложение		
Особенности	позолоченные контакты; экранированный кабель	
Исполнение	кабель Ethernet, D-кодировка	
Электронные данные		
Рабочее напряжение	[V]	< 50 AC / < 60 DC
Класс защиты		III
Макс. общая токовая нагрузка	[A]	4
Условия эксплуатации		
Температура окружающей среды	[°C]	-20...90
Степень защиты		IP 67
Механические данные		
Вес	[g]	163,6
Размеры	[mm]	15 x 15 x 47,3
Материал		TPU
Формованный материал корпуса		TPU
Материал накидной гайки		отливка из цинка, никелированн.
Примечания		
Упаковочная величина		1 шт.

Соединительный кабель Ethernet

VSTGN040ZDS0002L04STGN040ZDS

электрическое подключение - разъем

Разъем: 1 x M12, прямой; кодировка: D; Литой корпус: TPU; Блокировка: отливка из цинка, никелированн.; Контакты: позолоченный; Экранированный соединительный кабель: экран подключен



электрическое подключение

Кабель: 2 m, PVC (поливинилхлорид), зелёный, экранированный; 4 x 0,34 mm²

Соединение



электрическое подключение - разъем

Разъем: 1 x M12, прямой; кодировка: D; Литой корпус: TPU; Блокировка: отливка из цинка, никелированн.; Контакты: позолоченный; Экранированный соединительный кабель: экран подключен

