


E2M232



Монитор с двумя аналоговыми видео входами

MONITOR ANALOGUE VIDEO INPUT/2 PORT



Приложение		
Применение	Монитор для 2 видеокамер O2M2xx / O3M2xx	
Электронные данные		
Рабочее напряжение	[V]	18...30 DC; (± 10%)
Защита от перенапряжения		да
Блок питания для камеры	[mA]	2000; (± 10%)
Входы		
Видео вход	1 Vtt, 75 Ω, PAL 50 Hz, 4,43 MHz color sub carr	
Выходы		
Аналоговый выход по току	[mA]	...2000; (± 10%)
Условия эксплуатации		
Температура окружающей среды	[°C]	-40...85
Температура хранения	[°C]	-40...125
Влажность среды хранения	[%]	< 75; (относительная влажность)
Срок годности	[MON]	24
Степень защиты		IP 67
Испытания / одобрения		
Ударопрочность		15,3 G(rms) Частотный диапазон 24...2000 Hz
		PSD 0,04...0,10 g²/Hz



Монитор с двумя аналоговыми видео входами

MONITOR ANALOGUE VIDEO INPUT/2 PORT


Механические данные	
Вес	[g] 1342,1
Материал	корпус: ABS черный; зажимное приспособление: алюминий черный
Дисплеи / Элементы управления	
Тип дисплея	Цветной дисплей
Размер дисплея	7"
Примечания	
Упаковочная величина	1 шт.
электрическое подключение - Разъём	
Кабель: 2 m	
Разъем: 2 x M16; кодировка: A	
	



Монитор с двумя аналоговыми видео входами

MONITOR ANALOGUE VIDEO INPUT/2 PORT

Соединение



- RD: L+
- WH: L-
- BU: активировать камеру 1
- BN: активировать камеру 2
- WH/YE: активировать камеру 3
- GY: активировать камеру 4 тахометр
- YE: ручной тормоз

- | | |
|---|-------------------------------------|
| 1 | коаксиальный кабель видео сигнал |
| 2 | коаксиальный экран видео заземление |
| 3 | U+ |
| 4 | 0 V |