E30425

Кнопка режима обучения для датчиков давления

TEACH BUTTON



Приложение		
Исполнение		для датчиков PM1xxx
Электронные данные		
Рабочее напряжение	[V]	20...30 DC
Выходы		
Наиб.нагрузка	[Ω]	(Ub - 14 V) / 21.5 mA
Условия эксплуатации		
Температура окружающей среды	[°C]	-25...60
Степень защиты		IP 65
Испытания / одобрения		
MTTF	[годы]	2927
Механические данные		
Вес	[g]	227
Материал		нерж. сталь (1.4404 / 316L); PA (полиамид); FFKM; PBT (полибутилентерефталат)
Примечания		
Примечания		Если подключена кнопка обучения, связь через IO-Link невозможна.
Упаковочная величина		1 шт.

E30425

Кнопка режима обучения для датчиков давления

TEACH BUTTON

электрическое подключение

Кабель: 0,9 m, PUR (полиуретан); Максимальная длина кабеля: 30 m; between sensor and teach button

Соединение



1	2-проводное управление
2	3-проводное управление
OUT2	4...20 mA
	Цвета в соответствии с DIN EN 60947-5-2