
E33025

Монтажный адаптер для датчиков температуры

ADAPT IFM-APV

Артикул недоступен - архивная позиция



1 Резьба ASEPTOFLEX

Приложение		
Предел прочности по давлению	[bar]	10
Механические данные		
Материал		нерж. сталь (1.4404 / 316L)
Соединение датчика		Aseptoflex
Подключение к процессу		фланец
Характеристика поверхности Ra/Rz частей в контакте со средой		0,4 / 4
Класс гигиенического оборудования согласно DIN EN 11866		H4
Примечания		
Упаковочная величина		1 шт.