




Монтажный адаптер для датчиков температуры

ADAPT IFM-BREWERY D=48

Артикул недоступен - архивная позиция



- 1 Резьба ASEPTOFLEX
2 Кромка уплотнения Aseptoflex

Приложение

Предел прочности по давлению	[bar]	10
------------------------------	-------	----

Механические данные

Материал	нерж. сталь (1.4404 / 316L)
Соединение датчика	Aseptoflex
Подключение к процессу	фланец
Характеристика поверхности Ra/Rz частей в контакте со средой	0,4 / 4
Класс гигиенического оборудования согласно DIN EN 11866	H4

Примечания

Упаковочная величина	1 шт.
----------------------	-------