E33061

Монтажный адаптер для датчиков температуры

ADAPT IFM-SUEDMO DN25 O-RG

Артикул недоступен - архивная позиция



1 Резьба ASEPTOFLEX
2 Кромка уплотнения Aseptoflex

Приложение		
Установка		с тороидальным кольцом
Предел прочности по давлению	[bar]	16
Испытания / одобрения		
Директива по оборудованию под давлением		Возможная классификация в соответствии с PED зависит от применения и должна проводиться пользователем / оператором.
Инструкции по безопасной эксплуатации		Совместимость среды и материала продукта необходимо проверить во всех применениях.
Механические данные		
Способ монтажа		с тороидальным кольцом
Материал		нерж. сталь (1.4404 / 316L)
Соединение датчика		Aseptoflex
Подключение к процессу		Clamp DN25
Характеристика поверхности Ra/Rz частей в контакте со средой		0,4 / 4
Класс гигиенического оборудования согласно DIN EN 11866		H4
Примечания		
Упаковочная величина		1 шт.