




Монтажный адаптер для датчиков температуры

ADAPT IFM-IDE 2

Артикул недоступен - архивная позиция



- 1 Резьба ASEPTOFLEX
2 Кромка уплотнения Aseptoflex

Приложение

Предел прочности по давлению	[bar]	16
------------------------------	-------	----

Испытания / одобрения

Директива по оборудованию под давлением	Возможная классификация в соответствии с PED зависит от применения и должна проводиться пользователем / оператором.
Инструкции по безопасной эксплуатации	Совместимость среды и материала продукта необходимо проверить во всех применениях.

Механические данные

Материал	нерж. сталь (1.4404 / 316L)
Соединение датчика	Aseptoflex
Подключение к процессу	Трубное резьбовое соединение 2"
Характеристика поверхности Ra/Rz частей в контакте со средой	0,4 / 4
Класс гигиенического оборудования согласно DIN EN 11866	H4

Примечания

Упаковочная величина	1 шт.
----------------------	-------