




## Фланцевая пластина для датчиков уровня

FLANGE PLATE 73-90/G3/4



Приложение	
Исполнение	для датчиков уровня LR
Установка	согласно DIN 24557
Давление в резервуаре [bar]	-1...16
Условия эксплуатации	
Температура окружающей среды [°C]	0...80
Механические данные	
Вес [g]	257,3
Способ монтажа	согласно DIN 24557
Материал	фланец: нерж. сталь (1.4305/303); Уплотнение: NBR
Момент затяжки [Nm]	6...9
Соединение датчика	резьбовое соединение G 3/4 внутренняя резьба
Подключение к процессу	фланец Ø 90 mm
Примечания	
Упаковочная величина	1 шт.