
E43300

Вварной адаптер для датчиков физических величин

ADAPT G1/2-WELDING SLEEVE



CRN EC 1935/2004 EHEDG Tested FCM FDA

Приложение		
Исполнение		для резервуаров
Предел прочности по давлению	[bar]	50
Примечание к прочности по давлению		для соединения датчик - адаптер
MAWP (для применения в соответствии с CRN)	[bar]	75
Испытания / одобрения		
Директива по оборудованию под давлением		Возможная классификация в соответствии с PED зависит от применения и должна проводиться пользователем / оператором.
Инструкции по безопасной эксплуатации		Совместимость среды и материала продукта необходимо проверить во всех применениях.
Механические данные		
Вес	[g]	168
Материал		нерж. сталь (1.4435 / 316L)
Соединение датчика		G 1/2 уплотняющий конус
Подключение к процессу		вварной адаптер Ø 30 mm
Характеристика поверхности Ra/Rz частей в контакте со средой		0,4 / 4
Принадлежности		
Комплект поставки		O-кольца:, FKM
Примечания		
Упаковочная величина		1 шт.