


# E60118



## Муфта с пружинной шайбой

SPRING COUPLING 30-10-10-22



Механические данные	
Вес [g]	29,9
Размеры [mm]	Ø 30 / L = 22
Материал	алюминий; PA (полиамид)
Момент затяжки [Nm]	момент затяжки винтов: 100 Ncm; Муфта с пружинной шайбой: 60 Ncm
Внешний диаметр D [mm]	30
Внутренний диаметр 1 [mm]	10
Внутренний диаметр 2 [mm]	10
Длина L [mm]	22
Зажимный винт [mm]	M3 x 10 - ISO 4762 (2x)
Макс. оборот, механический U/min	12000
Макс. аксиальное смещение [mm]	± 0,4
Макс. несоосность радиального вала [mm]	± 0,3
Макс. угловое смещение [°]	± 2,5
Жесткость пружины кручения [Nm/rad]	50
Примечания	
Примечания	Перечисленные величины действительны для сцеплений с отверстиями при комнатной температуре 23 °C. Значения для радиального, углового и осевого смещений -- максимальные, не должны одновременно достигаться во время эксплуатации.
Упаковочная величина	1 шт.