
E60123

Штекер с клеммами

SSTGK120MKRFKSG



Электронные данные		
Рабочее напряжение	[V]	4,5...30 DC
Условия эксплуатации		
Температура окружающей среды	[°C]	-40...125
Степень защиты		IP 67
Механические данные		
Вес	[g]	44,8
Размеры	[mm]	28 x 28 x 52
Материал		латунь корпус из пластмассы; PA 6.6 черный
Формованный материал корпуса		латунь / PA 6.6, корпус из пластмассы
Материал накидной гайки		латунь, корпус из пластмассы / PA 6.6, корпус из пластмассы
Примечания		
Упаковочная величина		1 шт.

E60123

Штекер с клеммами

SSTGK120MKRFKSG


электрическое подключение

присоединение пайкой: ...1 mm²

электрическое подключение - разъем

Разъем: 1 x M23, прямой; Литой корпус: латунь / PA 6.6, корпус из пластмассы; Блокировка: латунь, корпус из пластмассы

Разъем: 1 x M23, прямой; Литой корпус: латунь / PA 6.6, корпус из пластмассы; Блокировка: PA 6.6, корпус из пластмассы



Соединение

