




Артикул недоступен - архивная позиция



Электронные данные		
Рабочее напряжение	[V]	10...30 DC
Класс защиты		III


Условия эксплуатации		
Температура окружающей среды	[°C]	-25...90
Степень защиты		IP 67

Механические данные		
Материал		TPU
Формованный материал корпуса		TPU
Материал накидной гайки		латунь, никелированн.

Примечания		
Упаковочная величина		1 шт.

электрическое подключение - разъем

Разъем: 1 x M12, прямой; кодировка: A; Литой корпус: TPU; Блокировка: латунь, никелированн.



E70028



Соединительный кабель

VDOAF030MSS0005A03STGH030MSS

электрическое подключение

Кабель: 5 m, PUR / PVC; 3 x 0,34 mm²

Соединение



электрическое подключение - Разъём

Разъём: 1 x M8, угловой; кодировка: A; Литой корпус: TPU; Блокировка: латунь, никелированн.

