



Соединительный кабель

VSTGH030MSS0010A03DOAF030MSS

Артикул недоступен - архивная позиция



Электронные данные

Рабочее напряжение	[V]	10...30 DC
Класс защиты		III

Условия эксплуатации

Температура окружающей среды	[°C]	-25...90
Степень защиты		IP 67

Механические данные

Материал	TPU
Формованный материал корпуса	TPU
Материал накидной гайки	латунь, никелированн.

Примечания

Упаковочная величина	1 шт.
----------------------	-------

электрическое подключение - разъем

Разъем: 1 x M12, прямой; кодировка: A; Литой корпус: TPU; Блокировка: латунь, никелированн.



E70029



Соединительный кабель

VSTGH030MSS0010A03DOAF030MSS

электрическое подключение

Кабель: 10 m, PUR / PVC; 3 x 0,34 mm²

Соединение



электрическое подключение - Разъём

Разъём: 1 x M8, угловой; кодировка: A; Литой корпус: TPU; Блокировка: латунь, никелированн.

