

E70052




Соединительный кабель

VDOAH040MSS00,3A04STAH040MSS

Артикул недоступен - архивная позиция

Альтернативная продукция: EVC030
При выборе альтернативного датчика и принадлежностей обратите внимание на технические параметры, возможны несоответствия!



Электронные данные

Рабочее напряжение [M] 10...30 DC

Условия эксплуатации

Температура окружающей среды [°C] -25...90

Степень защиты IP 67

Механические данные

Материал TPU

Формованный материал корпуса TPU


Материал накладной гайки латунь, никелированн.

Примечания

Упаковочная величина 1 шт.

электрическое подключение - разъем

Разъем: 1 x M12, угловой; кодировка: A; Литой корпус: TPU; Блокировка: латунь, никелированн.



E70052




Соединительный кабель

VDOAH040MSS00,3A04STAH040MSS

электрическое подключение

Кабель: 0,3 м, PUR / PVC, оранжевый, Ø 5 mm; 4 x 0,25 mm² (32 x Ø 0,1 mm)

Соединение



электрическое подключение - Разъём

Разъем: 1 x M12, угловой; кодировка: A; Литой корпус: TPU; Блокировка: латунь, никелированн.

