E70078

Джамперный кабель с разъемом для клапана

VVDAA041--S0001A03STGH030MSS

Артикул недоступен - архивная позиция



Электронные данные			
Рабочее напряжение	[V]		< 24 AC/DC
Защита от перенапряжения			да; (VDR)
Условия эксплуатации			
Температура окружающей среды	[°C]		-25...90
Степень защиты			IP 67
Механические данные			
Размеры	[mm]		15 x 15 x 46,5
Материал			TPU
Формованный материал корпуса			TPU
Материал накидной гайки			латунь, никелированн.
Дисплеи / Элементы управления			
Дисплей		режим работы	1 x светодиод, жёлтый
Принадлежности			
Комплект поставки			винт
			маркер
Примечания			
Упаковочная величина			1 шт.

E70078

Джамперный кабель с разъемом для клапана

VVDAA041--S0001A03STGH030MSS

электрическое подключение - разъем

Разъем: 1 x M12, прямой; кодировка: A; Литой корпус: TPU; Блокировка: латунь, никелированн.



электрическое подключение

Кабель: 1 m, PUR / PVC; 3 x 0,5 mm²

Соединение



электрическое подключение - Разъём

Разъем: 1 x клапан типа A DIN, угловой; Литой корпус: TPU; Блокировка: латунь, никелированн.