


E70108



Джамперный кабель с разъемом для клапана

VVDAB031--S0005A03STGH030MSS

Артикул недоступен - архивная позиция



Электронные данные

Рабочее напряжение [V]	< 24 AC/DC
Защита от перенапряжения	да; (VDR)

Условия эксплуатации

Температура окружающей среды [°C]	-25...90
Степень защиты	IP 67

Механические данные

Размеры [mm]	15 x 15 x 46,5
Материал	TPU
Формованный материал корпуса	TPU
Материал накладной гайки	латунь, никелированн.

Дисплеи / Элементы управления

Дисплей	Состояние выхода	1 x светодиод, жёлтый
---------	------------------	-----------------------

Принадлежности

Комплект поставки	винт маркер
-------------------	----------------

Примечания

Упаковочная величина	1 шт.
----------------------	-------

электрическое подключение - разъем


Разъем: 1 x M12, прямой; Литой корпус: TPU; Блокировка: латунь, никелированн.

E70108



Джамперный кабель с разъемом для клапана


VVDAB031--S0005A03STGH030MSS



электрическое подключение

Кабель: 5 m, PUR / PVC; 3 x 0,5 mm²

Соединение



электрическое подключение - Разъём

Разъем: 1 x клапан типа В DIN, угловой; Литой корпус: TPU; Блокировка: латунь, никелированн.

