


E70157



Соединительный кабель

VDOGH030MSS0008A03STGH030MSS

Артикул недоступен - архивная позиция



Электронные данные

Рабочее напряжение [V] 10...30 DC

Условия эксплуатации

Температура окружающей среды [°C] -25...90

Степень защиты IP 67

Механические данные

Размеры [mm] 15 x 15 x 42

Материал TPU

Формованный материал корпуса TPU

Материал накладной гайки латунь, никелированн.

Примечания

Упаковочная величина 1 шт.

электрическое подключение - разъем

Разъем: 1 x M12, прямой; Литой корпус: TPU; Блокировка: латунь, никелированн.



E70157




Соединительный кабель

VDOGH030MSS0008A03STGH030MSS

электрическое подключение

Кабель: 8 м, PUR / PVC, оранжевый, Ø 5 мм; 3 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm)

Соединение



электрическое подключение - Разъём

Разъем: 1 x M12, прямой; Литой корпус: TPU; Блокировка: латунь, никелированн.

