

E70167




Соединительный кабель с разъемом

ADOAB030PLS0002E03

Артикул недоступен - архивная позиция

Альтернативная продукция: E70168

При выборе альтернативного датчика и принадлежностей обратите внимание на технические параметры, возможны несоответствия!



Электронные данные

Рабочее напряжение [V] < 250 AC

Условия эксплуатации

Температура окружающей среды [°C] -40...90

Степень защиты IP 68

Механические данные

Размеры [mm] 43 x 26 x 35

Материал TPU

Формованный материал корпуса TPU

Материал накладной гайки PA (полиамид)

Примечания

Упаковочная величина 1 шт.

E70167



Соединительный кабель с разъемом


ADOAB030PLS0002E03

электрическое подключение


Кабель: 2 m, PVC (поливинилхлорид), оранжевый, Ø 7,2 mm; 3 x 0,75 mm² (22 x Ø 0,2 mm)

электрическое подключение - Разъём

Разъем: 1 x 7/8", угловой; кодировка: A; Литой корпус: TPU; Блокировка: PA (полиамид)



Соединение



BN =	Цвета жил :
BU =	коричневый
GN/YE =	синий
	зелёный/жёлтый