E70354

AS-i плоский изоляционный кабельный разъем

FCE Splitter ye/bk ProcessL



Приложение		
Исполнение		AS-i / 24 V
Электронные данные		
Рабочее напряжение	[V]	26,5...31,6 DC; (AS-i)
Класс защиты		III
Напряжение питания AUX DC	[V]	18...32
Макс. общая токовая нагрузка	[A]	4; (AS-i: 2 A; AUX: 2 A)
Условия эксплуатации		
Температура окружающей среды	[°C]	-30...80
Макс. допустимая относительная влажность воздуха	[%]	80; (31 °C; линейно уменьшающаяся до 50 % (40 °C))
Макс. высота над уровнем моря	[m]	2000
Степень защиты		IP 67; IP 68; IP 69K
Степень загрязнения		2
Испытания / одобрения		
ЭМС		EN 61000-6-2
Механические данные		
Вес	[g]	112,3
Материал		металлическая часть: нерж. сталь (1.4404 / 316L); резиновая прокладка для контактных выводов: FPM; О-кольцо: EPDM
Момент затяжки	[Nm]	2,5; (крепежные гайки)
Принадлежности		
Принадлежности (необязательные)		Тарированный ключ, E70390

E70354

AS-i плоский изоляционный кабельный разъем

FCE Splitter ye/bk ProcessL

Примечания

Упаковочная величина	1 шт.

электрическое подключение - Разъём

Разъем: 1 x M12; кодировка: A; Момент затяжки: 1,2...1,4 Nm

Соединение

1	AS-i +
2	0 V
3	AS-i -
4	+ 24 V
5	n. c.