
E89123

Цифровой дисплей

DISPLAY/DY340

Артикул недоступен - архивная позиция

Альтернативная продукция: DX2003
При выборе альтернативного датчика и принадлежностей обратите внимание на технические параметры, возможны несоответствия!



CE

Приложение		
Применение		Универсальная оценка и отображение для всех физических единиц, которые можно вычислить из импульсной последовательности
Электронные данные		
Частота AC	[Hz]	47...63
Рабочее напряжение	[V]	230 / 115 AC / 24 DC
Потребление тока	[mA]	200
Условия эксплуатации		
Температура окружающей среды	[°C]	0...45
Степень защиты		IP 44; (спереди)
Механические данные		
Способ монтажа		отверстие в панели: 91 x 43 mm
Дисплеи / Элементы управления		
Дисплей		7-сегментный светодиодный дисплей, красный 6-значный 15 mm
		4 x светодиод, красный
электрическое подключение		
Соединение		